

VACUUBRAND MD 4C VARIO select VAKUM POMPASI

vacuubrand



Teknik Özellikler	Birim	MD 4C VARIO select
Kademe Sayısı		4 / 3
Max. pompalama hızı at 50/60 Hz	m ³ /h	4.6
Max. pompalama hızı at 50/60 Hz	cfm	2.7
En düşük vakum (abs.)	mbar/torr	1.5 / 1.1
Çalışma için gerekli ortam sıcaklığı	°C	10 - 40
Depolama için gerekli ortam sıcaklığı	°C	-10 - 60
Max. geri basınç (abs.)	bar	1.1
Giriş Bağlantısı		Hose nozzle DN 8-10 mm
Çıkış Bağlantısı		Hose nozzle DN 8-10 mm
Nominal Motor Gücü	kW	0.53
Nominal Motor Hızı 50/60 Hz	min-1	30 - 2400
Koruma Derecesi		IP 20
Ölçüler (B x G x Y)	mm	325 x 243 x 245
Ağırlık	kg	16.8
Ses Şiddeti Seviyesi	dBA	43

MD 4C VARIO seçme pompası, kaynama noktası yüksek çözücülerle çalışan laboratuvarlar için mükemmel bir çözümdür. Pompanın üç aşamalı konfigürasyonu, ona 1,5 mbar'lık nihai vakum derecesi verir.

Entegre VACUU · SELECT kontrolörü, tüm yaygın laboratuvar uygulamalarını kapsayan, kullanımı kolay, uygulama tabanlı bir arayüz sağlar. VACUU · SELECT denetleyicisi yanınızda. Basit işlemler için manuel ayar noktası kontrolünü kullanın, tam otomatik damıtma işlemleri çalıştırın veya basit sürükleyin ve bırak düzenlemesiyle kendi uygulamanızı oluşturun. Solvent buharlaşması için, VACUU · SELECT kontrolörü kaynama noktasını sürekli olarak algılar ve vakum işlemi gerektiği gibi otomatik olarak ayarlar. VARIO'nun talep üzerine motor hızı kontrolü, fisilti sessizliğinde çalışma ve aşınan parçalar için benzersiz uzunlukta servis aralıkları sağlar.

Performans özellikleri

- VACUU · Grafik kullanıcı arayüzüne ve önceden tanımlanmış uygulamalara sahip SELECT vakum kontrolörü laboratuvarlarda çalışmayı basitleştirir
- Otomatik kaynama noktası tespiti ve kısa işlem süreleri için vakumun ayarlanması
- Minimum işletim ve servis maliyetleri için olağanüstü diyafram ömrü
- Yüksek kaynama noktalı solventlerin çoğu için yüksek vakum gereksinimlerini karşılar